

中間位置モジュール DADM-DGC-32-A

製品番号: 541701

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	32
取付位置	任意
位置検出	近接センサ用
使用圧力	0.25 MPa...0.8 MPa 36.25 psi...116 psi
作動圧力	2.5 bar...8 bar
許容衝突速度	3 m/s
許容回転時間	100 ms
繰返し精度	0.02 mm
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	530 g
取付方法	シリンダ DGCにクランプ
空気圧接続	QS-4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ストップねじ材質	鋼 亜鉛めっき
材質 シール	NBR
材質ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト
材質: レバー	ステンレス
材質 クリップ	ステンレス
材質: ナット	鋼 亜鉛めっき
微調整	2 mm
機能	複動式