

電源ソケット
NECU-G78G5-C2
製品番号: 543107

FESTO



データシート

特徴	値
規格ベース	EN 61984
認証	c CSA us(OL)
製品質量	50 g
電気接続 1	ストレートソケット, 5ピン7/8インチ
プラグコーディング	NFPA/T3.5.29 R1-2003
電気接続 2	ネジ端子
作動電圧範囲 DC	0 V...250 V
使用電圧範囲 AC	0 V...250 V
電流容量	8 A
サージ電圧耐性	2.5 kV
許容ケーブル径	6 mm...12 mm
断面積	1.5 mm ²
保護等級	IP67
周囲温度	-25 °C...80 °C
CEマーク (適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK電気機器規定に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
汚染度	3
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
材質 ハウジング	PA
ハウジングのカラー	黒
材質: ユニオンナット	亜鉛加圧鋳造 ニッケルめっき
材質 シール	FPM NBR
プラグ接点材質	金めっきされた銅合金