

コネクタ部品
KVI-CP-3-SSD
製品番号: 543252

FESTO



データシート

特徴	値
取付方法	雄ネジ付
製品質量	48 g
電気接続	5ピン ソケット ストレートプラグ / ストレートソケット M9 プラグ
作動電圧範囲 DC	60 V
保護等級	IP65 IP67
周囲温度	-20 °C...80 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
材質 ハウジング	真鍮 ニッケルめっき
材質 シール	NBR
取付位置	任意