

マルチピンノード  
VABE-S6-1LT-C-M1-S37  
製品番号: 543414

FESTO



データシート

| 特徴         | 値                           |
|------------|-----------------------------|
| 取付位置       | 任意                          |
| 最大バルブ連数    | ダブルバルブの場合は16<br>シングルバルブでは32 |
| 定格動作電圧 DC  | 24 V                        |
| 許容電圧変動     | +/- 10 %                    |
| 耐食性クラス KBK | 0 - 耐腐食性なし                  |
| LABS 認証    | VDMA24364-B1/B2-L           |
| 保護等級       | IP65<br>NEMA 4              |
| 周囲温度       | -5 °C...50 °C               |
| 製品質量       | 459 g                       |
| 電気制御       | マルチピン                       |
| 電気接続       | プラグ付ケーブル                    |
| 材質: カバー    | PA                          |
| 材質 ハウジング   | アルミダイキャスト                   |