

マルチピンノード
VABE-S6-1LF-C-M1-R19
製品番号: 543415

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
最大バルブ連数	単安定バルブでは16 ダブルバルブの場合は8
定格動作電圧 DC	24 V
許容電圧変動	+/- 10 %
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保護等級	IP65 NEMA 4
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	539 g
電気制御	マルチピン
電気接続	19ピン プラグ CNOMO E03.62.530.Nに準拠
材質: カバー	PA
材質 ハウジング	アルミダイキャスト