

圧力供給モジュール
MS4-E-IPM-40-80
製品番号: 543494

FESTO



データシート

特徴	値
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
製品質量	109 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	アルミダイキャスト
材質 シール	NBR
材質: 中空ボルト	アルミダイキャスト
材質 モジュールコネクタ	アルミダイキャスト
材質: ねじ	鋼