

膜式エアドライヤ
MS6N-LDM1-3/8-P20
製品番号: 543654

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	6
シリーズ	MS
取付位置	垂直 ±5°
構造	膜式ドライヤ
作動圧力	3 bar...12.5 bar
標準公称流量(DIN 1343)	200 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [1:4:2]に準拠した圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
露点圧力低下	20 K
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-20 °C...60 °C
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [1:3:2]に準拠した圧縮空気
流体温度	2 °C...50 °C
周囲温度	2 °C...50 °C
製品質量	1.05 kg
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:
エア接続ポート 1	3/8 NPT
空気圧接続 2	NPT3/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
ボウル材質	鍛造アルミ合金