

膜式エアドライヤ
LDM1-D-MAXI-600
製品番号: 543665

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	Maxi
シリーズ	D
取付位置	垂直 ±5°
構造	膜式ドライヤ
作動圧力	3 bar...12.5 bar
標準公称流量(DIN 1343)	600 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [1:3:1]に準拠した圧縮空気
露点圧力低下	20 K
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 °C...60 °C
流体温度	2 °C...50 °C
周囲温度	2 °C...50 °C
製品質量	2100 g
取付方法	アクセサリ付
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
ボウル材質	鍛造アルミ合金