


シグナルコンバータ
SVE4-HS-R-HM8-2P-M8
製品番号: 544216

FESTO



データシート

特徴	値
認証	RCMマーク c UL us - Listed (OL)
UL周囲温度	-20 °C...60 °C
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
信号範囲	位置センサ SMH-S1-HGに適合
周囲温度	-20 °C...70 °C
スイッチング出力	2xPNP
切換機能	自由にプログラム可
スイッチエレメント機能	切換可能
短絡抵抗	周期的
過負荷保護	あり
作動電圧範囲 DC	10 V...30 V
電気ポート 1, 接続種類	ソケット
電気ポート 1, 接続方式	M8x1, EN 61076-2-104準拠のAコード
電気ポート 1, 芯数	4
電気ポート 1, 取付方法	ねじ式ロック
電気接続ポート 2, 接続タイプ	プラグ
電気接続ポート 2, 接続方式	M8x1, EN 61076-2-104準拠のAコード
電気接続ポート 2, 芯数	4
電気ポート 2, 取付方法	ネジ式ロック
製品質量	19 g
材質 ハウジング	ABS
設定オプション	ティーチイン
保護等級	IP65
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L