

# フード NECV-S1W37

製品番号: 545974

FESTO



## データシート

特徴	値
適用範囲	マルチピンコネクタ バルブターミナル VTSA/VTSA-F用のみ
製品質量	180 g
電気接続 1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続 1, モデル	角形
電気ポート 1, 接続種類	ソケット
電気ポート 1, ケーブル取り出し	L型
電気ポート 1, 接続方式	Dサブ
電気ポート 1, 芯数	37
電気ポート 1, 占有ピン	37
電気ポート 1, 取付方法	3x M4ねじ
電気接続ポート 2, 接続方式	圧着接点
作動電圧範囲 DC	0 V...30 V
40°Cでの通電容量	2 A
サージ電圧耐性	1 kV
ケーブルコネクタ	M20x1.5
ケーブル径	5 mm...13 mm
導体公称断面	0.08 mm <sup>2</sup> ...0.5 mm <sup>2</sup>
保護等級	IP65 NEMA 4
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-5 °C...50 °C
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
材質 ハウジング	PA