

アダプタ
NEFC-M12G5-0.3-U1G5
製品番号: 547432

FESTO



データシート

特徴	値
取付方法	ねじ込み式
電気接続	5ピン M72x1 プラグ
ケーブル長	0.3 m
ケーブル構造	4 x 0.34mm ²
保護等級	IP20
周囲温度	-5 °C...50 °C
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
材質: ケーブル被服	PUR
材質 ハウジング	ABS
プラグ接点材質	真鍮, 金めっき