


急速排気バルブ VBQF-U-G18-Q6

製品番号: 547532

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	急速排気
追加機能選択	サイレンサ付
エア接続ポート 1	QS-6
空気圧接続 2	G1/8
取付方法	ねじ込み式
排気圧力 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)時の標準流量	1300 L/min
標準流量 換気 0.6->0.5MPa(6->5bar, 87->72.5psi)	350 L/min
作動圧力	0.5 bar...10 bar
周囲温度	-10 °C...60 °C
材質 ハウジング	アルミダイキャスト 亜鉛加圧鋳造
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
呼び径	5 mm
取付位置	任意
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
クリーンルーム等級	ISO 14644-1準拠, クラス4
流体温度	-10 °C...60 °C
ノイズレベル	75 dB(A)
製品質量	85.5 g
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR