

エジェクタカートリッジ
VN-20-L
製品番号: 547702

FESTO



データシート

特徴	値
ノズル径	2 mm
取付位置	任意
エジェクタ特性	標準 高吸引量
作動圧力	1 bar...8 bar
定格作動圧力	6 bar
大気開放時の最大吸引量	184.4 L/min
定格作動圧力における排気時間	0.17 s
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	0 °C...60 °C
周囲温度	0 °C...60 °C
製品質量	3.75 g
材質 シール	NBR
材質: メスノズル	POM
材質: ジェットノズル	鍛造アルミ合金