

ショックアブソーバ
DYSW-4-6-Y1F
製品番号: 548070

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	4
ストローク	6 mm
クッション	自動調整型 滑らかな特性曲線
取付位置	任意
位置検出	なし
許容衝突速度	2 m/s
室温時のリセット時間	0.2 s
最低周囲温度時の復元時間	1 s
機能	プッシング 単動式
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...80 °C
クッション長さ	6 mm
最大停止力	100 N
ストロークあたりの吸収エネルギー	0.8 J
時間あたりの最大エネルギー消費	7000 J
最大残存エネルギー	0.006 J
復元力	0.7 N
最小挿入力	6.5 N
製品質量	6 g
質量範囲	1.2 kg
取付方法	ロックナット付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	ステンレス
材質 ピストンロッド	高合金鋼