


ショックアブソーバ
DYSW-8-14-Y1F
製品番号: 548073

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	8
ストローク	14 mm
クッション	自動調整型 滑らかな特性曲線
取付位置	任意
位置検出	なし
許容衝突速度	3 m/s
室温時のリセット時間	0.2 s
最低周囲温度時の復元時間	1 s
機能	プッシング 単動式
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...80 °C
クッション長さ	14 mm
最大停止力	500 N
ストロークあたりの吸収エネルギー	4 J
時間あたりの最大エネルギー消費	21000 J
最大残存エネルギー	0.02 J
復元力	2.5 N
最小挿入力	18 N
製品質量	42 g
質量範囲	10 kg
取付方法	ロックナット付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質ハウジング	ステンレス
材質ピストンロッド	高合金鋼