

ショックアブソーバ
DYEF-M6-Y1F
製品番号: 548372

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	M6
ストローク	3.1 mm
クッション	固定クッションリング/プレート 両側, メタル製固定ストッパ付
取付位置	任意
位置検出	なし
許容衝突速度	0.8 m/s
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 °C...60 °C
クッション長さ	3.1 mm
ストロークあたりの吸収エネルギー	0.03 J
製品質量	5.1 g
取付方法	ロックナット付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質ハウジング	ステンレス