カバー
CPX-M-AK-M
製品番号: 548754



データシート

特徴	値
幅	11.5mm
高さ	13mm
長さ	49mm
製品質量	15 g
保護等級	IP65 IP67 組み立てられた状態 IEC 60529に準拠
周囲温度	-5 °C...50 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
材質: ねじ	鋼 亜鉛めっき
材質 シール	NBR
材質: カバー	アルミダイキャスト
相対湿度	5 ~ 90 % 凝縮なし