

エンドポジションコントローラ CPX-CMPX-C-1-H1

製品番号: 548931

FESTO



データシート

特徴	値
寸法 幅 x 長さ x 高さ	50mm x 107mm x 55mm
診断	モジュール別診断 ローカル7セグメント表示による
最大モジュール数	10
表示	7セグメント表示
操作制御要素	3つの押しボタン
作動電圧範囲 DC	18 V...30 V
負荷電圧範囲 DC	20 V...30 V
定格動作電圧 DC	24 V
定格負荷電圧 DC	24 V
定格作動電圧時の消費電流	80 mA
許容負荷電流	2.5 A
DIN/IEC 68 Part 2-29 準拠の耐衝撃性	重大度2で試験済み
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
相対湿度	5 - 95% 凝縮なし
保護等級	IP65 IEC 60529に準拠
DIN/IEC 68 第2-6部準拠の耐振性	重大度2で試験済み
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	140 g
ストリングあたりの軸	1
軸のストリングの数	1
電気接続制御インタフェース	ソケット M9 5ピン
ケーブル長	30 m
制御インタフェース	デジタル Festo プロトコルによるCANバス 終端抵抗 内蔵
材質 ハウジング	強化 PA