

D I Nレール取付ブラケット

OABM-H

製品番号: 549461

FESTO



データシート

特徴	値
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
レール取付の最大締付トルク	0.8 Nm
製品質量	52 g
DINレール取付金具材質	鋼 亜鉛めっき
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠