

ソレノイドコイル MD-2-24VDC-PA

製品番号: 549903

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
スイッチオン時間	100%
コイル特性値	24V DC: 6.8W
許容電圧変動	+/- 10 %
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保護等級	IP65
周囲温度	-20 °C...50 °C
コネクタの最大締付トルク	0.5 Nm
製品質量	110 g
電気接続	DIN EN 175301-803準拠
取付方法	ローレットナット付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ソレノイドコイル材質	Duroplast 銅 鋼
巻き上げ材質	銅