

ソレノイドコイル
MD-2-230VAC-PA
製品番号: 549905

FESTO



データシート

特徴	値
操作方法	電動
取付位置	任意
スイッチオン時間	100%
力率 $\cos \{\Phi\}$	0.7
コイル特性値	AC230V: 50/60Hz, 起動電力14.5VA, 保持電力10.5VA
許容周波数変動	$\pm 10\%$
許容電圧変動	$\pm 10\%$
CEマーク(適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK電気機器規定に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保護等級	IP65
周囲温度	-20 °C...50 °C
コネクタの最大締付トルク	0.5 Nm
製品質量	110 g
電気接続	DIN EN 175301-803準拠
取付方法	ローレットナット付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ソレノイドコイル材質	Duroplast 銅 鋼
巻き上げ材質	銅