

ケーブル付ソケット  
KMYZ-4-2,5-B-EX  
製品番号: 550481

FESTO



データシート

| 特徴                  | 値                         |
|---------------------|---------------------------|
| 海洋仕様                | 証明書を参照                    |
| 取付方法                | M2中央ネジ付ソレノイドバルブ           |
| 取付位置                | 任意                        |
| 製品質量                | 34.5 g                    |
| 電気接続                | L型ソケット<br>ケーブル<br>角型 MSZB |
| 作動電圧範囲 DC           | 3 V...36 V                |
| 定格動作電圧 DC           | 24 V                      |
| 40°Cでの通電容量          | 1 A                       |
| サージ電圧耐性             | 900 V                     |
| 保護アース端子             | なし                        |
| ケーブル長               | 2.5 m                     |
| ケーブル特性              | 標準                        |
| ケーブル構造              | 2 x 0.35mm <sup>2</sup>   |
| 保護等級                | IP40                      |
| 周囲温度                | -10 °C...50 °C            |
| CEマーク(適合性宣言を参照)     | EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠 |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK RoHS指令に準拠              |
| LABS 認証             | VDMA24364-B2-L            |
| マテリアルに関する注意事項       | RoHS準拠                    |
| 耐食性クラス KBK          | 1 - 低耐腐食性                 |
| 材質: ケーブル被服          | PVC                       |
| 材質 ハウジング            | PA                        |
| プラグ接点材質             | ブロンズ                      |