

マニホールドブロック  
CPE10-3/2-PRS-1/4-4-NPT  
製品番号: 550603

FESTO



データシート

| 特徴              | 値                          |
|-----------------|----------------------------|
| グリッド寸法          | 16 mm                      |
| 取付位置            | 任意                         |
| 最大バルブ連数         | 4                          |
| 圧力ゾーン最大数        | 2                          |
| バースト圧           | 5 MPa<br>50 bar<br>725 psi |
| 使用圧力            | -0.09 MPa...1 MPa          |
| 作動圧力            | -0.9 bar...10 bar          |
| 耐食性クラス KBK      | 2 - 適度な耐食性                 |
| LABS 認証         | VDMA24364-B1/B2-L          |
| 流体温度            | 23 °F...122 °F             |
| 周囲温度            | 23 °F...122 °F             |
| バルブ取付の最大締付トルク   | 0.9 ft-lbf                 |
| 製品質量            | 7.04 oz                    |
| 取付方法 マニホールドブロック | 貫通穴付                       |
| 取付方法 バルブ        | 雌ねじ付                       |
| エア接続ポート 1       | 1/4 NPT                    |
| 空気圧ポート 3        | 1/4 NPT                    |
| エア接続ポート 5       | 1/4NPT                     |
| マテリアルに関する注意事項   | RoHS準拠                     |
| 材質 マニホールドブロック   | 鍛造アルミ合金                    |