


プラスチックチューブ
PEN-10X1,5-SI-300
製品番号: 551453

FESTO



データシート

特徴	値
外径	10 mm
流量に応じた曲げ半径	40 mm
内径	7 mm
最小曲げ半径	23.5 mm
チューブ特性	ケーブルペア
温度依存性の使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
作動電圧の情報	水: 最大0.6MPa(0 ~ 50°C)
認証	TÜV
証明書発行機関	B 013277 0506 00
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
クリーンルーム等級	静的に取付けられる要素であるため、ISO 14644-1準拠に則った評価不可
周囲温度	-30 °C...60 °C
長さあたりの製品質量	0.03766 kg/m
空気圧接続	プラグコネクタ外径 10mm用
色	シルバー
ショア硬さ	D 52 +/-3
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: チューブ	PE