


減速機
EMGA-80-P-G5-SAS-100
製品番号: 552195

FESTO



データシート

特徴	値
フランジサイズ 減速機	80 mm
モータのフランジサイズ	100 mm
ねじれバックラッシュ	0.12 deg
減速機のタイプ	遊星減速機
ギア比	5:1
最高速度	7000 1/min
作動温度 減速機	-25 °C...90 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保護等級	IP54
連続出力トルク	110 Nm
減速機の負荷慣性モーメント	0.45 kgcm ²
最高出力トルク	176 Nm
最大効率	98 %
ねじり剛性	6 Nm/arcmin
製品質量	2100 g
減速機インタフェース, ドライブシャフト	80G
インタフェース 減速機 駆動部	100A
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠