

# 減速機

## EMGA-120-P-G3-SAS-100

製品番号: 552196

FESTO



## データシート

特徴	値
フランジサイズ 減速機	120 mm
モータのフランジサイズ	100 mm
ねじれバックラッシュ	0.12 deg
減速機のタイプ	遊星減速機
ギア比	3:1
最高速度	6500 1/min
作動温度 減速機	-25 °C...90 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保護等級	IP54
連続出力トルク	115 Nm
減速機の負荷慣性モーメント	2.63 kgcm <sup>2</sup>
最高出力トルク	184 Nm
最大効率	98 %
ねじり剛性	12 Nm/arcmin
製品質量	6000 g
減速機インタフェース, ドライブシャフト	120G
インタフェース 減速機 駆動部	100A
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠