

サイレンサ
UOS-1
製品番号: 552252

FESTO



データシート

特徴	値
ねじ付トラニオンのシール方法	シールなし
取付位置	任意
構造	サイレンサ オープン
使用圧力	0 MPa...1 MPa
作動圧力	0 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:~:]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
ノイズレベル	75 dB(A)
周囲温度	-10 °C...50 °C
取付方法	雄ネジ付
製品質量	200 g
空気圧接続	G1
材質: クッションインサート	PE
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	POM
材質 スリーブ	鍛造アルミ合金