

レギュレータ

LR-1/8-F

製品番号: 552420

FESTO



データシート

特徴	値
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ
取付位置	任意
構造	ダイヤフラム式レギュレータ 連続圧力供給機能付
コントローラ機能	出力圧力定数 予圧補正付 二次排気あり
圧カインジケータ	G1/8準備
制御圧力範囲	0.5 bar...12 bar
入力圧力1	1 bar...20 bar
最大圧力ヒステリシス	0.2 bar
標準公称流量(DIN 1343)	420 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:--]に準拠した圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...80 °C
流体温度	-10 °C...80 °C
周囲温度	-10 °C...80 °C
製品質量	120 g
取付方法	フロントパネル取付 アクセサリ付
エア接続ポート 1	G1/8
空気圧接続 2	G1/8
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	銅合金