

サイレンサ
U-1/8-BR
製品番号: 552423

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
使用圧力	0 MPa...1 MPa
作動圧力	0 bar...10 bar
大気開放時の流量	2050 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に準拠した圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
ノイズレベル	77 dB(A)
周囲温度	-10 °C...70 °C
製品質量	8 g
空気圧接続	G1/8
材質: クッションインサート	PE
材質 ハウジング	アルミダイキャスト