

光ファイバケーブル
S00C-TB-P-C5-2-R10
製品番号: 552828

FESTO



データシート

特徴	値
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
測定方法	フォーク形透過形センサ
最小オブジェクト径	0.2 mm
光ファイバケーブル - 特殊性	フォーク形透過形センサ
射程	5 mm
周囲温度	-55 °C...70 °C
ヘッドのサイズ	角型 41x15x7mm フォークピット 5x29mm
ライトガイド長	2 m
最小曲げ半径	10 mm
外径	1.25 mm
材質 ハウジング	ABS
光ファイバケーブル材質	PE
保護等級	IP66
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III