

アダプタレンズ
SASF-L1-LS2-M4
製品番号: 552831

FESTO



データシート

特徴	値
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保護等級	IP66
周囲温度	-30 °C...150 °C
締付トルク	-0.2 Nm...0.6 Nm
製品質量	0.7 g
レンズ機能	フォーカス 距離 10mmで光点径 0.7mm 光ファイバケーブルにより異なる
材質 ハウジング	アルミ アルマイト