

光ファイバケーブル
S00C-DS-M6-2-R25
製品番号: 552836

FESTO



データシート

特徴	値
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
測定方法	反射型センサ
最小オブジェクト径	0.1 mm
光ファイバケーブル - 特殊性	標準
射程	140 mm
周囲温度	-55 °C...70 °C
ヘッドのサイズ	M6
ライトガイド長	2 m
最小曲げ半径	25 mm
許容締付トルク	3 Nm
外径	2.2 mm
材質 ハウジング	銅合金 PVC ニッケルめっき
光ファイバケーブル材質	PE
保護等級	IP66
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III