



ブースタ
DPA-63-16-CRVZS20
製品番号: 552935

FESTO



データシート

特徴	値
ピストン径	63mm
量	20l
取付位置	下向きのドレン
構造	ツインピストンエアブースタ エアタンク付 圧力計付 チェックバルブ付
圧カインジケータ	圧力計付
出力圧力 2	0.4 MPa...1.6 MPa 4 bar...16 bar 58 psi...232 psi
使用圧力	0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
作動圧力	2 bar...8 bar
制御圧力範囲	0.4 MPa...1.6 MPa 4 bar...16 bar 58 psi...232 psi
入力圧力1	2 bar...8 bar
入力圧力 1	0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU圧力機器指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 圧力機器規定に準拠
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:3:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	5 °C...60 °C
周囲温度	5 °C...60 °C
ドレン最大締付トルク	27 Nm
製品質量	21500 g
取付方法	溝ナット付
エア接続ポート 1	QS-12

特徴	値
空気圧接続 2	KD4
空気圧ポート 3	サイレンサ
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
スプリング エアタンク	ステンレス