


活性炭フィルタ

MS9-LFX

製品番号: 552942

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	9
シリーズ	MS
取付位置	垂直 ±5°
構造	活性炭フィルタ
作動圧力	0 bar...20 bar
空気清浄度等級のための標準流量	6500 L/min
認証	c UL us - 認定 (OL)
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU防爆指令 (ATEX) に基づく
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 防爆(EX)規定に準拠
EU 域外時の EX 保護認証	EPL Db(GB) EPL Gb(GB)
防爆	ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 1 (UKEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 21 (UKEX) ゾーン 22 (ATEX)
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ATEXカテゴリ ダスト	II 2D
防爆保護タイプ ガス	Ex h IIC T6 Gb X
防爆保護タイプ ダスト	Ex h IIIC T60°C Db X
防爆周囲温度	+5°C ≤ Ta ≤ +60°C
作動流体	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
2次側のエアクオリティクラス	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
流体温度	5 °C...30 °C
残存油分	0.003 mg/m³
周囲温度	-10 °C...60 °C
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:

特徴	値
エア接続ポート 1	バッテリーモジュール G1/2 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2 NPT1/2 NPT 3/4 NPT 1 NPT 1 1/4 NPT 1 1/2
空気圧接続 2	バッテリーモジュール G1/2 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2 NPT1/2 NPT 3/4 NPT 1 NPT 1 1/4 NPT 1 1/2
材質: カバー	PA
材質 シール	NBR
材質: フィルタ	活性炭
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
ボウル材質	鍛造アルミ合金
覗き窓材質	PA