

ジャバラキット  
DADB-V6-80-S301-350  
製品番号: 553361

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                               |
|---------------|---------------------------------|
| 外径            | 93 mm                           |
| サイズ           | 80                              |
| ストローク範囲       | 301 mm...350 mm                 |
| ピストンロッド延長部    | 86 mm                           |
| 形状            | 丸型                              |
| 取付位置          | 任意                              |
| 構造            | ジャバラキット<br>排気ダクト付               |
| 耐食性クラス KBK    | 3 - 高度の耐腐食性                     |
| LABS 認証       | VDMA24364-B2-L                  |
| 流体耐性          | ほこり<br>切粉<br>オイル<br>グリス<br>ベンジン |
| 保護等級          | IP54                            |
| 周囲温度          | -10 °C...80 °C                  |
| 製品質量          | 268 g                           |
| 取付方法          | 延期可能<br>ねじ付ピンによって               |
| 空気圧接続         | G1/4                            |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                          |
| 適応部品材質        | 強化 PA                           |
| 材質 シール        | NBR                             |
| ジャバラ材質        | NBR                             |
| ねじピン材質        | 高合金ステンレス鋼                       |