

ジャバラキット  
DADB-S1-20-S201-250  
製品番号: 553415

FESTO



データシート

| 特徴               | 値                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外径               | 29 mm                                                                                                 |
| サイズ              | 20                                                                                                    |
| ストローク範囲          | 201 mm...250 mm                                                                                       |
| ピストンロッド延長部       | 75 mm                                                                                                 |
| 形状               | 丸型                                                                                                    |
| 取付位置             | 任意                                                                                                    |
| 構造               | ジャバラキット<br>排気ダクト付                                                                                     |
| 耐食性クラス KBK       | 3 - 高度の耐腐食性                                                                                           |
| LABS 認証          | VDMA24364-B2-L                                                                                        |
| リチウムイオン電池製造への適合性 | 銅, 亜鉛またはニッケルの質量が5%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です |
| 流体耐性             | ほこり<br>切粉<br>オイル<br>グリス<br>ベンジン                                                                       |
| 周囲温度             | -10 °C...80 °C                                                                                        |
| 製品質量             | 73 g                                                                                                  |
| 取付方法             | ねじ付ピンによって<br>雌ねじ付                                                                                     |
| 空気圧接続            | M5                                                                                                    |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                                                                                                |
| 適応部品材質           | 強化 PA                                                                                                 |
| 材質 シール           | NBR                                                                                                   |
| ジャバラ材質           | NBR                                                                                                   |
| ねじピン材質           | 高合金ステンレス鋼                                                                                             |