

ジャバラキット  
DADB-S1-40-S251-300  
製品番号: 553469

FESTO



データシート

| 特徴               | 値                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外径               | 46 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| サイズ              | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ストローク範囲          | 251 mm...300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ピストンロッド延長部       | 87 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 形状               | 丸型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 取付位置             | 任意                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 構造               | ジャバラキット<br>排気ダクト付                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 耐食性クラス KBK       | 3 - 高度の耐腐食性                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LABS 認証          | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| リチウムイオン電池製造への適合性 | 銅の質量が1%を超える金属は使用対象から除外 回路基板、ケーブル、電気コネクタ、コイルを除く。合金成分として1%以上の銅を含む金属は使用から除外される。ただし、プリント基板、ケーブル、電気コネクタ、コイルは例外とする。銅、亜鉛、ニッケルの質量比が5%を超える金属は使用から除外する。回路基板、ケーブル、電気コネクタ、コイルを除く。合金成分として5%以上の銅を含む金属は使用から除外される。ただし、プリント基板、ケーブル、電気コネクタ、コイルは例外とする。銅、亜鉛、ニッケルの質量比が5%を超える金属は使用から除外する。銅に含まれるニッケル、無電解ニッケルめっきが施された表面、回路基板、ケーブル、電気コネクタ、コイルは例外 |
| 流体耐性             | ほこり<br>切粉<br>オイル<br>グリス<br>ベンジン                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 保護等級             | IP54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 周囲温度             | -10 °C...80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 製品質量             | 93 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 取付方法             | ねじ付ピンによって<br>雌ねじ付                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 空気圧接続            | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 適応部品材質           | 強化 PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 材質 シール           | NBR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ジャバラ材質           | NBR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 特徴     | 値         |
|--------|-----------|
| ねじピン材質 | 高合金ステンレス鋼 |