

アナログモジュール
CPX-4AE-TC
製品番号: 553594

FESTO



データシート

特徴	値
寸法 幅 x 長さ x 高さ	(インターリンクブロックとコネクションブロック含む) 50mm x 107mm x 50mm
製品質量	46 g
周囲温度	-5 °C...50 °C
保管温度	-20 °C...70 °C
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性 (取り付けられた状態)
許容ケーブル長さ	50 m シールド付
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
材質 ハウジング	強化 PA PC
LED 表示	1 集合診断 4チャンネル診断
診断	チャンネルごとの断線 ダクトごとの限界値違反 パラメータ設定エラー
パラメータ設定	チャンネルごとの限界値モニタリング 冷接点補正 単位 測定値平滑化 チャンネルごとセンサタイプ チャンネルごとの断線モニタリング
内部サイクルタイム	250ms
作動電圧範囲 DC	18 V...30 V
定格動作電圧 DC	24 V
定格作動電圧の固有消費電力	30mA
入力数	4
最大ケーブル抵抗	100hm/導体
データ形式	15ビット + 符号 10分の1度の2進表示
繰返し精度	25°Cで0.05%
25°C時の基本エラー限界	±0.4%
周囲温度範囲に関連した使用限界	±0.6%

特徴	値
センサタイプ	タイプ B タイプ E タイプ J タイプ K タイプ N タイプ R タイプ S タイプ T
チャンネル電位分離 - チャンネル	いいえ
チャンネル電位分離 - 内部バス	はい
ヒューズ保護(短絡)	チャンネルごとの内部電子ヒューズ