

プラスチックチューブ
PAN
製品番号: 553610

FESTO



データシート

特徴	値
外径	4 mm...16 mm
内径	2.5 mm...12 mm
規格準拠	DIN 73378-PA12-PHL
温度依存性の使用圧力	-0.95 bar...35 bar
認証	TÜV
証明書発行機関	B 013277 0506 00
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 鉱油
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
クリーンルーム等級	静的に取付けられる要素であるため、ISO 14644-1準拠に則った評価不可
周囲温度	-60 °C...100 °C
色	青 茶 黄 緑 ナチュラル 赤 黒 シルバー 白
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質: チューブ	PA12-P TPE-A