

# プラスチックチューブ PEN

製品番号: 553769

FESTO



## データシート

特徴	値
外径	4 mm...16 mm
内径	2.7 mm...10.8 mm
チューブ特性	ケーブルベア
温度依存性の使用圧力	-0.95 bar...10 bar
認証	TÜV
証明書発行機関	B 013277 0506 00
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:--]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
クリーンルーム等級	静的に取付けられる要素であるため、ISO 14644-1準拠に則った評価不可
周囲温度	-30 °C...60 °C
色	青 黄 緑 ナチュラル 赤 黒 シルバー 白
ショア硬さ	D 52 +/-3
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質: チューブ	PE