

プラスチックチューブ PLN

製品番号: 553850

FESTO



データシート

特徴	値
外径	4 mm...16 mm
内径	2.9 mm...12 mm
温度依存性の使用圧力	-0.95 bar...14 bar
認証	TÜV
証明書発行機関	B 013277 0506 00
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
クリーンルーム等級	静的に取付けられる要素であるため、ISO 14644-1準拠に則った評価不可
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-30 °C...80 °C
色	青 茶 黄 緑 ナチュラル 赤 黒 シルバー 白
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: チューブ	PE