

サブベース
VABS-S2-2S-N12-B-C1
製品番号: 555644

FESTO



データシート

特徴	値
幅	52 mm
規格ベース	ISO 5599-2
取付位置	任意
パイロットエア供給	内部
使用圧力	-0.09 MPa...1 MPa
作動圧力	-0.9 bar...10 bar
使用電圧範囲 AC	110 V
作動電圧範囲 DC	24 V
サージ電圧耐性	4 kV
40°Cでの通電容量	2 A
汚染度	3
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保護等級	IP65 NEMA 4 組み立てられた状態
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	815 g
断面積	0.08 mm ² ...0.75 mm ²
取付方法	取付穴付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	アルミ鋳造