マニホールド
MHJ10-P16
製品番号: 557608



データシート

特徴	値
グリッド寸法	11 mm
極性保護	作動電圧用
最大バルブ連数	16 お客様のご要望に応じた仕様が可能
認証	RCMマーク
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
製品質量	635 g
取付方法	ブラケット付
エア接続ポート 1	G1/2
空気圧接続 2	M7
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 マニホールドブロック	鍛造アルミ合金, アルマイト