


モータ取付キット
EAMM-A-L48-70A
製品番号: 557982

FESTO



データシート

特徴	値
呼び長さ	40.2 mm
取付位置	任意
最高回転数	8000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	14.5 kgmm ²
伝達トルク	12.5 Nm
製品質量	350 g
インタフェースコード アクチュエータ	L48
インタフェースコード モータイン	70A
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠