

カップリング
EAMD-42-40-19-16X25
製品番号: 558002

FESTO



データシート

特徴	値
保持部径 1	19 mm
ホルダー直径 2	16 mm
サイズ	42
呼び長さ	40 mm
取付位置	任意
最高回転数	6000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-25 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	39 kgmm ²
伝達トルク	17 Nm
製品質量	190 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠