

芯出リング EAML-38-4-38

製品番号: 558030

FESTO



データシート

特徴	値
保持部径 1	38 mm
ホルダー直径 2	38 mm
取付位置	任意
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	4 g
インタフェースコード アクチュエータ	K38
インタフェースコード カップリングハウジング	38A 38D
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠