

ドライブシャフト
EAMB-34-6-25X26-23X27
製品番号: 558037

FESTO



データシート

特徴	値
保持部径 1	25 mm
ホルダー直径 2	23 mm
サイズ	120
呼び長さ	26 mm
取付位置	任意
最高回転数	5500 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-25 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	18.2 kgmm ²
伝達トルク	100 Nm
製品質量	201 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠