

プラスチックチューブ PLN-6X1-BL

製品番号: 558206

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|-------------|---|
| 外径 | 6 mm |
| 流量に応じた曲げ半径 | 32 mm |
| 内径 | 4 mm |
| 最小曲げ半径 | 11 mm |
| 温度依存性の使用圧力 | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi |
| 作動電圧の情報 | 水: 最大0.6MPa(0 ~ 50°C) |
| 認証 | TÜV |
| 証明書発行機関 | B 013277 0506 00 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし) |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| クリーンルーム等級 | 静的に取付けられる要素であるため、ISO 14644-1準拠に則った評価不可 |
| 食品産業における適合性 | 拡張材料情報をご参照ください。 |
| 周囲温度 | -30 °C...80 °C |
| 長さあたりの製品質量 | 0.0147 kg/m |
| 空気圧接続 | プラグコネクタ外径6mm用 バーブ型ニップル用 内径 4mm, ユニオンナット付 バーブ継手内径 4 mm用 |
| 色 | 青 |
| 材料に関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質: チューブ | PE |