

プラスチックチューブ
PLN-10X1,5-BL
製品番号: 558208

FESTO



データシート

特徴	値
外径	10 mm
流量に応じた曲げ半径	57 mm
内径	7 mm
最小曲げ半径	22 mm
温度依存性の使用圧力	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
作動電圧の情報	水: 最大0.6MPa(0 ~ 50°C)
認証	TÜV
証明書発行機関	B 013277 0506 00
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
クリーンルーム等級	静的に取付けられる要素であるため、ISO 14644-1準拠に則った評価不可
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-30 °C...80 °C
長さあたりの製品質量	0.0375 kg/m
空気圧接続	プラグコネクタ外径 10mm用
色	青
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: チューブ	PE