

プラスチックチューブ  
PLN-16X2-SI  
製品番号: 558216

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 外径            | 16 mm                                                               |
| 流量に応じた曲げ半径    | 95 mm                                                               |
| 内径            | 12 mm                                                               |
| 最小曲げ半径        | 55 mm                                                               |
| 温度依存性の使用圧力    | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| 作動電圧の情報       | 水: 最大0.6MPa(0 ~ 50°C)                                               |
| 認証            | TÜV                                                                 |
| 証明書発行機関       | B 013277 0506 00                                                    |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:...]-準拠の圧縮空気<br>水(液体, 氷なし)                       |
| LABS 認証       | VDMA24364-B2-L                                                      |
| クリーンルーム等級     | 静的に取付けられる要素であるため、ISO 14644-1準拠に則った評価不可                              |
| 食品産業における適合性   | 拡張マテリアル情報をご参照ください。                                                  |
| 周囲温度          | -30 °C...80 °C                                                      |
| 長さあたりの製品質量    | 0.082 kg/m                                                          |
| 空気圧接続         | プラグコネクタ外径16mm用                                                      |
| 色             | シルバー                                                                |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                                              |
| 材質: チューブ      | PE                                                                  |